

## Kjennetegn



- Energibesparende varmepumpe luftgardin: Opptil 70% reduksjon i kostnader og CO2-utslipp (varmemodus).
- Unikt designet for installasjon i alle typer karuselldører. To mulige oppsett, skreddersydde dimensjoner.
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Stort fasettert innløpsgitter som unngår intensivt vedlikehold.
- Sirkulære anodiserte utløpskovler av aluminium, vingeformet.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger.EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- Inkluderer kun oppvarming, direkte ekspansjonsspole med installerte temperatursensorer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Klar for å kobles til HITACHI inverter, for utendørs varmepumpeenhet (R410A/R32). Krever HITACHI DX grensesnittpakke tilpasset for luftgardin med ekspansjonsventil og programmerbar kontroll.
- DX VRF:  
Klar for å kobles til HITACHI inverter, for utendørs varmepumpeenhet (R410A). Krever HITACHI VRF grensesnittpakke tilpasset for luftgardin med ekspansjonsventil og programmerbar kontroll.

## Spesifikasjoner

50Hz

### Varmepumpe - DX 1:1

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	

### Varmepumpe - VRF

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	

60Hz

### Varmepumpe - DX 1:1

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	

Varmepumpe - DX 1:1

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ROTO ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	

Varmepumpe - VRF

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	

Dimensjoner

